


ตู้ความดันบวกเคลื่อนที่แบบถอดประกอบ

ชื่ออุปกรณ์	คุณสมบัติทางเทคนิค	รูปภาพ	จำนวน	หน่วย
พัดลมอัดอากาศ	ขนาดพัดลม (FFU, mm) : 615x615x325 แรงดันไฟฟ้า (โวลต์/เฮิร์ต) : 220 / 50-60 กำลังไฟฟ้า (วัตต์) : 110-190 ปริมาณลม (ลบ.ม./นาท.) : 14-18		1	เครื่อง
กรองอากาศ	“Hepa filter” ขนาด (กxยxส , mm) : 615 x 615 x 75 เกรดมาตรฐาน WHO : H14 (eff = 99.9995%)		1	ชิ้น
ถุงมือ	ชนิด : PVC ความยาว (ซม) : 65 สามารถทนกรด ทนสารเคมี และสะดวกต่อการใช้งาน		1	คู่
ไมค์และลำโพง	แรงดันไฟฟ้า (VAC) : 220 แบตเตอรี่ : Alkaline หรือ Charger ปรับระดับเสียงได้		1	ชุด
Monitor system	หน้าจอแสดงผลของความแตกต่างความดัน ไฟแสดงสถานะความปกติ/ผิดปกติในห้องผู้ป่วย มาตรวัดชั่วโมงการทำงานของ Hepa filter ปุ่มเปิด-ปิด ไฟแสงสว่าง พัดลมดูดและอัดอากาศ ปุ่มปิดระบบการทำงานของระบบและเสียงเตือน		1	ชุด
โครงสร้าง	ผนัง : ISO wall และ Acrylic สีใส โครงสร้าง : สแตนเลสกล่อง		1	ชุด
คุณสมบัติ				
ขนาดห้องความดันบวก (Swab test)		(กxยxส, เมตร) : 1.9 x 1.7 x 2.3		
อัตราการนำอากาศเข้า (Air Change per hour “ACH”)		113 ACH		
ความแตกต่างความดัน (เทียบกับบรรยากาศ 101,325 Pa)		+29 Pa (~ 101,354 Pa)		
ขนาดของอนุภาคที่สามารถกรองได้		0.3 μm		

