

รถตู้ความดันลบ

ชื่ออุปกรณ์	คุณสมบัติทางเทคนิค	รูปภาพ	จำนวน	หน่วย
พัดลมดูดอากาศ	ขนาดใบพัด (นิ้ว) : 8 แรงดันไฟฟ้า (โวลต์/เฮิร์ต) : 220 / 50 กำลังไฟฟ้า (วัตต์) : 125 (High) , 105 (Low) ปริมาณลม (ลบ.ม./ชม.) : 860 (High) , 600 (Low)		1	เครื่อง
ท่อนำอากาศ	ขนาดท่อ (นิ้ว): 6 ยาว (เมตร) : 4-6 - ไม่ลามไฟ - ทนอุณหภูมิ -5 ถึง +60 องศา (°C)		1	เส้น
กรองอากาศ	“Hepa filter” ขนาด (กxยxส , เมตร) : 0.305 x 0.305 x 0.075 เกรดมาตรฐาน WHO : H14 (eff = 99.999%)		2	ชิ้น
Monitor system	หน้าจอแสดงผลของความแตกต่างความดัน ไฟแสดงสถานะความปกติ/ผิดปกติในห้องผู้ป่วย มาตรวัดชั่วโมงการทำงานของ Hepa filter ปุ่มเปิด-ปิด ไฟแสงสว่าง พัดลมดูดและอัดอากาศ ปุ่มปิดระบบการทำงานของระบบและเสียงเตือน		1	ชุด
คุณสมบัติ				
ขนาดห้องรถตู้ (โดยประมาณ)		(กxยxส, เมตร) : 1.6 x 3.2 x 1.8		
อัตราการนำอากาศออก (Air Change per hour “ACH”)		56 ACH		
ความแตกต่างความดัน (เทียบกับบรรยากาศ 101,325 Pa)		-6 Pa (~ 101,319 Pa)		
ขนาดของอนุภาคที่สามารถกรองได้		0.3 μm		

